



6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 3/4 Zoll, Sechskant: 19mm



Bestelldaten

Bestellnummer	644805 19
GTIN	4045197674258
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet. Innenvierkant nach DIN 3120-D 20 mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Ø antriebseitig	36 mm
Länge	78 mm
Sechskant	19 mm
Antriebs-Vierkant	3/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz