

**6-kant-Einsatz lang, 3/4 Zoll, Schlüsselweite: 36mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 644705 36 |
| GTIN | 4045197674210 |
| Artikelklasse | 62A |

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Genau tolerierte Schlüsselweiten. Innenvierkant nach DIN 3120-D 20 mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

Norm:

DIN 3124-L

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|------------------------|
| Länge | 85 mm |
| Ø abtriebsseitig | 50,8 mm |
| Schlüsselweite | 36 mm |
| Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll |
| Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |

