



6-kant-Einsatz lang, 3/4 Zoll, Schlüsselweite: 36mm



Bestelldaten

Bestellnummer	644700 36
GTIN	4018754008988
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Genau tolerierte Schlüsselweiten. Innenvierkant nach DIN 3120-D 20 mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

Norm:

DIN 3124-L

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Technische Beschreibung

Länge	90 mm
Schlüsselweite	36 mm
Ø abtriebsseitig	49,5 mm
Antriebs-Vierkant	3/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

