

**Offener Doppelringschlüssel, Schlüsselweite: 19X22mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	619705 19X22
GTIN	4045197673404
Artikelklasse	62A

**Beschreibung****Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet; mit verstärktem Ring; deshalb besonders stabil; genau tolerierte Schlüsselweiten. Köpfe 10° abgewinkelt.

Mit ovalem, griffigem Schaft, sehr stabil. Bis Größe 12×14 mm mit Sechskantring – ab Größe 14×17 mm mit Doppelsechskant.

**Norm:**

**DIN 3118 / ISO 3318**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Technische Beschreibung**

Schlüsselweite $s_1$	19 mm
maximale Ringhöhe $h_{1\max}$	13 mm
Schlüsselweite $s_2$	22 mm
maximaler Ring-Ø $D_2\max$	38,4 mm
maximale Ringhöhe $h_{2\max}$	14 mm
Schlüssellänge L	228 mm
maximaler Ring-Ø $D_1\max$	33,4 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstellung	10 Grad

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel