



Steckschlüssel-Sortiment, 1 Zoll-Vierkant 14-teilig



Bestelldaten

Bestellnummer	646500
GTIN	4018754080175
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.

Außenvierkante nach DIN 3120-B 25 mit federndem Stift.

Innenvierkante nach DIN 3120-D 25 mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M30 – M52.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Lieferumfang:

4 Steckschlüsseleinsätze – 12-kant: je 1 St. Nr. 647000 Gr. 46; 50; 55; 60

4 Steckschlüsseleinsätze – 6-kant: je 1 St. Nr. 647100 Gr. 65; 70; 75; 80

1 Winkelgelenk: 1 Stück

1 Gleitkopf: Nr. 648200

1 Handgriff: Nr. 648700

2 Verlängerungen: je 1 St. Nr. 648000 Gr. 200; 410

1 Knarrenkopf: Nr. 647500

Aufbewahrung in: Stahlblechkasten

Technische Beschreibung

Anzahl Teile	14
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel

Antriebs-Vierkant	1 Zoll
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	65-80 mm
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel	46-60 mm
Verpackung	Stahlblechkasten
Länge	785 mm
Breite	200 mm
Höhe	122 mm
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

Gleitkopf, 1 Zoll ohne Handgriff	648200
Verlängerung, 1 Zoll ganze Länge 200 mm	648000 200
6-kant-Einsatz, 1 Zoll Schlüsselweite 80 mm	647100 80
12-kant-Einsatz, 1 Zoll Schlüsselweite 55 mm	647000 55
6-kant-Einsatz, 1 Zoll Schlüsselweite 70 mm	647100 70
Handgriff für 1 Zoll	648700
12-kant-Einsatz, 1 Zoll Schlüsselweite 60 mm	647000 60
12-kant-Einsatz, 1 Zoll Schlüsselweite 46 mm	647000 46
Verlängerung, 1 Zoll ganze Länge 410 mm	648000 410
12-kant-Einsatz, 1 Zoll Schlüsselweite 50 mm	647000 50
6-kant-Einsatz, 1 Zoll Schlüsselweite 65 mm	647100 65
6-kant-Einsatz, 1 Zoll Schlüsselweite 75 mm	647100 75
Knarrenkopf 1 Zoll ohne Griff	647500