



Offener Doppelringschlüssel, Schlüsselweite: 30X32mm



Bestelldaten

Bestellnummer	619200 30X32
GTIN	4018754022021
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; mit verstärktem Ring; deshalb besonders stabil; genau tolerierte Schlüsselweiten. Köpfe 10° abgewinkelt.

Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung, besonders handlich und leicht. Bis Größe 12×14 mm mit Sechskantring – ab Größe 14×17 mm mit Doppelsechskant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite $_2$	32 mm
maximaler Ring- \emptyset D_2 max	50,5 mm
maximale Ringhöhe $h_{2\text{ max}}$	22 mm
maximale Ringhöhe $h_{1\text{ max}}$	20 mm
Schlüssellänge L	300 mm
Schlüsselweite $_1$	30 mm
maximaler Ring- \emptyset D_1 max	48,5 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstellung	10 Grad

Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	verchromt (abplatzsicher)
offener Ring	ja
Produktart	Schraubenschlüssel