



## Offener Doppelringschlüssel, Schlüsselweite: 22X24mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	619705 22X24
GTIN	4045197673411
Artikelklasse	62A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; mit verstärktem Ring; deshalb besonders stabil; genau tolerierte Schlüsselweiten. Köpfe 10° abgewinkelt.

Mit ovalem, griffigem Schaft, sehr stabil. Bis Größe 12×14 mm mit Sechskantring – ab Größe 14×17 mm mit Doppelsechskant.

#### Norm:

**DIN 3118 / ISO 3318**

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

### Technische Beschreibung

Schlüssellänge L	243 mm
Schlüsselweite $_2$	24 mm
maximaler Ring- $\varnothing$ $D_1$ max	38,5 mm
maximale Ringhöhe $h_{1\ max}$	15 mm
Schlüsselweite $_1$	22 mm
maximale Ringhöhe $h_{2\ max}$	16 mm
maximaler Ring- $\varnothing$ $D_2$ max	42 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstellung	10 Grad

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel