



## Offener Doppelringschlüssel, Schlüsselweite: 27X36mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	619200 27X36
GTIN	4018754022014
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; mit verstärktem Ring; deshalb besonders stabil; genau tolerierte Schlüsselweiten. Köpfe 10° abgewinkelt.

Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung, besonders handlich und leicht. Bis Größe 12×14 mm mit Sechskantring – ab Größe 14×17 mm mit Doppelsechskant.

#### Norm:

**DIN 3118 / ISO 3318**

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt.

### Technische Beschreibung

maximale Ringhöhe $h_{2\ max}$	19 mm
maximaler Ring- $\varnothing$ $D_2\ max$	54 mm
Schlüsselweite $a_2$	36 mm
Schlüssellänge L	300 mm
maximale Ringhöhe $h_{1\ max}$	16 mm
Schlüsselweite $a_1$	27 mm
maximaler Ring- $\varnothing$ $D_1\ max$	42 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstellung	10 Grad

Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	verchromt (abplatzsicher)
offener Ring	ja
Produktart	Schraubenschlüssel