



## Doppel-Ratschenringschlüssel für Torx®-Schrauben, Torx®-Profil: E6XE8



### Bestelldaten

Bestellnummer	619440 E6XE8
GTIN	4045197229960
Artikelklasse	62A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit besonders leichtgängigen Ringknarren. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

ganze Länge L: 130 mm

maximaler Ring-Ø D1: 16,5 mm

maximaler Ring-Ø D2: 17 mm

maximale Ringhöhe h<sub>1</sub>: 6,5 mm

maximale Ringhöhe h<sub>2</sub>: 7 mm

### Technische Beschreibung

maximale Ringhöhe h <sub>2</sub>	7 mm
Torx®-Profil <sub>2</sub>	E8
Torx®-Profil <sub>1</sub>	E6
ganze Länge L	130 mm
maximaler Ring-Ø D2	17 mm
maximale Ringhöhe h <sub>1</sub>	6,5 mm
maximaler Ring-Ø D1	16,5 mm
Abtriebsprofil	Steckschlüssel für TORX®-Schrauben
Zähnezahl	72

Nachfasswinkel	5 Grad
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel