



## Offener Doppelringschlüssel, Schlüsselweite: 11X13mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	619200 11X13
GTIN	4018754021925
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; mit verstärktem Ring; deshalb besonders stabil; genau tolerierte Schlüsselweiten. Köpfe 10° abgewinkelt.

Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung, besonders handlich und leicht. Bis Größe 12×14 mm mit Sechskantring – ab Größe 14×17 mm mit Doppelsechskant.

#### Norm:

**DIN 3118 / ISO 3318**

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt.

### Technische Beschreibung

Schlüsselweite $_2$	13 mm
Schlüsselweite $_1$	11 mm
maximale Ringhöhe $h_{2 \max}$	10 mm
maximale Ringhöhe $h_{1 \max}$	9 mm
maximaler Ring-Ø $D_2 \max$	24 mm
Schlüssellänge L	170 mm
maximaler Ring-Ø $D_1 \max$	21,5 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstellung	10 Grad

Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	verchromt (abplatzsicher)
offener Ring	ja
Produktart	Schraubenschlüssel