



## Offener Doppelringschlüssel, Schlüsselweite: 24X27mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	619705 24X27
GTIN	4045197673428
Artikelklasse	62A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; mit verstärktem Ring; deshalb besonders stabil; genau tolerierte Schlüsselweiten. Köpfe 10° abgewinkelt.

Mit ovalem, griffigem Schaft, sehr stabil. Bis Größe 12×14 mm mit Sechskantring – ab Größe 14×17 mm mit Doppelsechskant.

#### Norm:

**DIN 3118 / ISO 3318**

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

### Technische Beschreibung

Schlüsselweite <sub>1</sub>	24 mm
maximale Ringhöhe $h_{2 \max}$	17 mm
maximaler Ring-Ø $D_2 \max$	46,4 mm
Schlüssellänge L	258 mm
maximaler Ring-Ø $D_1 \max$	42,4 mm
Schlüsselweite <sub>2</sub>	27 mm
maximale Ringhöhe $h_{1 \max}$	16 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstellung	10 Grad

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel