




6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 3/4 Zoll, Sechskant: 17mm



Bestelldaten

Bestellnummer	644800 17
GTIN	4018754009299
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet. Innenvierkant nach DIN 3120-D 20 mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Technische Beschreibung

Länge	80 mm
Sechskant	17 mm
Ø antriebseitig	34,7 mm
Antriebs-Vierkant	3/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz