



Offener Doppelringschlüssel, Schlüsselweite: 30X32mm



Bestelldaten

Bestellnummer	619705 30X32
GTIN	4045197673435
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; mit verstärktem Ring; deshalb besonders stabil; genau tolerierte Schlüsselweiten. Köpfe 10° abgewinkelt.

Mit ovalem, griffigem Schaft, sehr stabil. Bis Größe 12×14 mm mit Sechskantring – ab Größe 14×17 mm mit Doppelsechskant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite $_2$	32 mm
maximale Ringhöhe $h_{1\ max}$	19 mm
maximale Ringhöhe $h_{2\ max}$	20,5 mm
Schlüssellänge L	297 mm
maximaler Ring-Ø $D_{1\ max}$	50,4 mm
maximaler Ring-Ø $D_{2\ max}$	52,4 mm
Schlüsselweite $_1$	30 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstellung	10 Grad

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel