



Offener Doppelringschlüssel, Schlüsselweite: 9X11mm



Bestelldaten

Bestellnummer	619705 9X11
GTIN	4045197673336
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; mit verstärktem Ring; deshalb besonders stabil; genau tolerierte Schlüsselweiten. Köpfe 10° abgewinkelt.

Mit ovalem, griffigem Schaft, sehr stabil. Bis Größe 12×14 mm mit Sechskantring – ab Größe 14×17 mm mit Doppelsechskant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

maximale Ringhöhe $h_{2\ max}$	8,5 mm
Schlüssellänge L	153 mm
Schlüsselweite s_1	9 mm
maximaler Ring-Ø $D_{2\ max}$	21,4 mm
maximale Ringhöhe $h_{1\ max}$	8 mm
Schlüsselweite s_2	11 mm
maximaler Ring-Ø $D_{1\ max}$	19,4 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstellung	10 Grad

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel