

**6-kant-Einsatz, 1 Zoll, Schlüsselweite: 70mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	647100 70
GTIN	4018754009978
Artikelklasse	63A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Genau tolerierte Schlüsselweiten. Innenvierkant nach DIN 3120-D 25 mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

Norm:

DIN 3124

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite	70 mm
Länge	110 mm
Ø abtriebsseitig	94 mm
Antriebs-Vierkant	1 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

