

**12-kant-Einsatz, 1 Zoll, Schlüsselweite: 55mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	647000 55
GTIN	4018754009947
Artikelklasse	63A

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Genau tolerierte Schlüsselweiten. Innenvierkant nach DIN 3120-D 25 mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

**Norm:**

**DIN 3124**

**Werkstoff:**

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

**Technische Beschreibung**

Ø abtriebsseitig	72 mm
Schlüsselweite	55 mm
Länge	85 mm
Antriebs-Vierkant	1 Zoll
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

