

**Schleifbockscheibe D×T×H (mm), 175×25×32, Typ: EK80****Bestelldaten**

Bestellnummer	596310 EK80
GTIN	9003170029735
Artikelklasse	53Y

**Beschreibung****Ausführung:**

**Hochwertige, langlebige Schleifbockscheiben** in keramischer Bindung. Hohe Rund- und Planlaufgenauigkeit, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 40 m/s. **Universell einsetzbar** auf Doppelschleifmaschinen zum Entgraten, Schärfen und Nachschleifen von Werkzeugen.

**Verwendung:**

Für gehärtete Stähle und HSS.

**Spezifikation:**

**Edelkorund** weiß, Härtegrad M.

**Lieferumfang:**

Inklusive Reduzierringe für die angegebenen Bohrungen.

**Hinweis:**

Vlies-Kompakt-Schleifscheiben siehe Nr. 568725 ff.

**Technische Beschreibung**

Feinheitsgrad	fein
Körnung	80

Schleifmittelkurzzeichen	A
maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Spezifikation	Edelkorund weiß, Härtegrad M
Schleifmittel	Edelkorund weiß
Schleifverfahren	Schleifbock
Reduzierring Innen-Ø	25 mm
Reduzierring Innen-Ø	20 mm
Reduzierring Innen-Ø	16 mm
Form	1
Scheiben-Ø D	175 mm
Scheibenbreite T	25 mm
Produktnameattribut	175×25×32
Bohrungs-Ø H	32 mm
Produktart	Schleifbockscheibe

## Zubehör

Reduzierriingsatz für Naturbohrung der Schleifscheibe 32 mm	596000 32
---	-----------