




Diamant-Topf-Schleifscheibe D×T×H (mm), 75×30×20, Typ: D64



Bestelldaten

Bestellnummer	597510 D64
GTIN	9003177213014
Artikelklasse	53Y

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeugschleifscheiben mit **Diamantbelag** in Kunstharzbindung für hohe Standzeit bei gleichmäßig hoher Abtragsleistung. Das Sandwich-Trägerkörpersystem aus Aluminium-Verbundwerkstoffen gewährleistet eine hohe Schwingungsdämpfung und damit ruhiges Schleifen mit konstanten Schleifergebnissen bei hoher Oberflächengüte. Feinkörnig für höchste Oberflächengüte bei guter Abtragsleistung. **Spezifikation: D64C50B DIAGO W-Carbide.**

Verwendung:

Universell einsetzbar zum Werkzeugschleifen auf allen gängigen Werkzeugschleifmaschinen. Zum Schleifen von **Hartmetall-Werkzeugen und kurzspanenden, eisenfreien Werkstoffen.** Sehr gute Eignung für Trockenschliff, kann aber auch im Nassschliff verwendet werden.

Technische Beschreibung

Körnung	D64
Schleifmittelkurzzeichen	D
Spezifikation	D64C50B DIAGO W-Carbide
Schleifmittel	Diamant
Schleifverfahren	Werkzeugschleifen

Form	11V9
Scheiben-Ø D	75 mm
Scheibenbreite T	30 mm
Produktnamensattribut	75×30×20
Bohrungs-Ø H	20 mm
Schleifbelag Breite W Stirnseite	2 mm
Schleifbelag Höhe X	10 mm
Produktart	Topf-Schleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Hartmetall (HM)	geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		