

**Schleifbockscheibe D×T×H (mm), 150×20×32, Typ: C800****Bestelldaten**

Bestellnummer	596200 C800
GTIN	9003170072045
Artikelklasse	53Y

Beschreibung**Ausführung:**

Elastisch gebundene Abziehscheiben, sehr weich. Arbeitshöchstgeschwindigkeit 25 m/s.

Verwendung:

Zum Abziehen von Schneiden, Polieren, Effektschleifen und feine Entgratarbeiten. Der Spannflanschdurchmesser muss mindestens 2/3 des Scheibendurchmessers betragen.

Spezifikation:

PU-gebundenes Siliciumcarbid.

Lieferumfang:

Inklusive Reduzierringe für die angegebenen Bohrungen.

Hinweis:

Vlies-Kompakt-Schleifscheiben siehe Nr. 568725 ff.

Technische Beschreibung

Feinheitsgrad	extra fein
Körnung	800
Schleifmittelkurzzeichen	SiC

maximale Umfangsgeschwindigkeit	25 m/s
Spezifikation	PU-gebundenes Siliciumcarbid
Schleifmittel	Siliciumcarbid (SiC)
Schleifverfahren	Schleifbock
Reduzierring Innen-Ø	25 mm
Reduzierring Innen-Ø	20 mm
Reduzierring Innen-Ø	16 mm
Form	1
Scheiben-Ø D	150 mm
Scheibenbreite T	20 mm
Produktnameattribut	150×20×32
Bohrungs-Ø H	32 mm
Produktart	Schleifbockscheibe

Zubehör

Reduzierriingsatz für Naturbohrung der Schleifscheibe 32 mm	596000 32
---	-----------