

**Schleifbockscheibe D×T×H (mm), 175×25×51, Typ: NK60****Bestelldaten**

Bestellnummer	596350 NK60
GTIN	9003170681346
Artikelklasse	53Y

Beschreibung**Ausführung:**

Hochwertige, langlebige Schleifbockscheiben in keramischer Bindung. Hohe Rund- und Planlaufgenauigkeit, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 40 m/s. **Universell einsetzbar** auf Doppelschleifmaschinen zum Entgraten, Schärfen und Nachschleifen von Werkzeugen.

Verwendung:

Für Baustähle und niedriglegierte Stähle sowie Grauguss.

Spezifikation:

Normalkorund graublau, Härtegrad M.

Lieferumfang:

Inklusive Reduzierringe für die angegebenen Bohrungen.

Hinweis:

Vlies-Kompakt-Schleifscheiben siehe Nr. 568725 ff.

Technische Beschreibung

Feinheitsgrad	mittel
Körnung	60

Schleifmittelkurzzeichen	A
maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Spezifikation	Normkorund graublau, Härtegrad M
Schleifmittel	Normalkorund graublau
Schleifverfahren	Schleifbock
Reduzierring Innen-Ø	32 mm
Form	1
Scheiben-Ø D	175 mm
Scheibenbreite T	25 mm
Produktnameattribut	175×25×51
Bohrungs-Ø H	51 mm
Produktart	Schleifbockscheibe

Zubehör

Reduzierringsatz für Naturbohrung der Schleifscheibe 51 mm

596000 51