

**Schleifbockscheibe D×T×H (mm), 300×40×76, Typ: EK60****Bestelldaten**

Bestellnummer	596610 EK60
GTIN	9003170014199
Artikelklasse	53Y

Beschreibung**Ausführung:**

Form 5 mit einseitiger Aussparung 125×20 mm. **Hochwertige, langlebige Schleifbockscheiben** in keramischer Bindung. Hohe Rund- und Planlaufgenauigkeit, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 40 m/s. **Universell einsetzbar** auf Doppelschleifmaschinen zum Entgraten, Schärfen und Nachschleifen von Werkzeugen.

Verwendung:

Für gehärtete Stähle und HSS.

Spezifikation:

Edelkorund weiß, Härtegrad M.

Lieferumfang:

Inklusive Reduzierringe für die angegebenen Bohrungen.

Hinweis:

Vlies-Kompakt-Schleifscheiben siehe Nr. 568725 ff.

Technische Beschreibung

Körnung	60
Feinheitsgrad	mittel

Schleifmittelkurzzeichen	A
maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Spezifikation	Edelkorund weiß, Härtegrad M
Schleifmittel	Edelkorund weiß
Schleifverfahren	Schleifbock
Reduzierring Innen-Ø	51 mm
Reduzierring Innen-Ø	40 mm
Form	5
Scheiben-Ø D	300 mm
Scheibenbreite T	40 mm
Produktnamensattribut	300×40×76
Bohrungs-Ø H	76 mm
Produktart	Schleifbockscheibe

Zubehör

Reduzierriingsatz für Naturbohrung der Schleifscheibe 76 mm	596000 76
---	-----------