


Topf-Schleifscheibe keramisch D×T×H (mm), 80×40×20, Typ: EK80

Bestelldaten

Bestellnummer	597010 EK80
GTIN	9003174750277
Artikelklasse	53Y

Beschreibung
Ausführung:

Topfschleifscheibe mit: **Edelkorund weiß. Spezifikation: SD83AII7PVK3F steel universal.**

Verwendung:

Zum Nachschleifen von Bohrer, Fräser, etc. Nassschliff mit Emulsion bzw. Schleiföl empfohlen.

Technische Beschreibung

Körnung	80
Schleifmittelkurzzeichen	A
Schleifmittel	Edelkorund weiß
Spezifikation	SD83AII7PVK3F steel universal
Schleifverfahren	Werkzeugschleifen
Form	6
Scheiben-Ø D	80 mm
Scheibenbreite T	40 mm

Produktnameattribut	80×40×20
Bohrungs-Ø H	20 mm
Wandstärke W	6 mm
Bodenstärke E	10 mm
Produktart	Topf-Schleifscheibe