



Sandale schwarz/silber Black Eagle Safety 61 Low ESD, S1P, EU-Schuhgröße: 40



Bestelldaten

Bestellnummer	092288 40
GTIN	4044465317880
Artikelklasse	04Y

Beschreibung

Ausführung:

Komfortable, leichte und sichere Arbeitsschuhe für den Innenbereich bzw. für den Sommer.

- **Obermaterial aus Mikrofaser mit luftdurchlässigem Netzgewebe.**
- **Praktischer Schnellverschluss für schnelles, einfaches und sicheres Ein- und Aussteigen.**
- **Spezielle (waschbare) Einlegesohlen zur Schweißaufnahme.**
- **Rutschsichere Laufsohle aus Gummi.**
- **Fersendämpfung aus PU-Schaum.**
- **ESD-Ausstattung.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Lagerware in den EU-Größen 39 – 46, bestellbar in den EU-Größen 35 – 51.

elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Schutzklasse: S1P

Material Zehenschutzkappe: Composite

Durchtrittsicherheit: Textil

Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle): Über 200 °C

Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191

Technische Beschreibung

Material Zehenschutzkappe	Composite
Schutzklasse	S1P
EU-Schuhgröße	40
Durchtrittsicherheit	Textil
Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle)	Über 200 °C
Norm	Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Serie	Black Eagle Safety
Geschlecht	Herren
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktart	Sicherheitssandale