



Steckschlüssel, abgewinkelt, Schlüsselweite: 25 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	621340 25
GTIN	4045197528247
Artikelklasse	62C

Beschreibung

Ausführung:

Geschmiedet für höchste Beanspruchung mit besonders eng tolerierten Schlüsselweiten. Spezielle Hohlform, auch für Muttern an lang überstehenden Bolzen. Beiderseits gleiche Schlüsselweite; Gr. 6 und 7 beidseitig 6-kant, ab Gr. 8 mit 6-kant am langen und 12-kant am kurzen Schenkel. Ca. 90 – 95° abgewinkelt.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Schlüssellänge L₁: 260 mm

Schlüssellänge L₂: 56 mm

Bohrungs-Ø F: 20 mm

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø F	20 mm
Abtriebsprofil kurze Seite	12-kant-Steckschlüssel
Schlüssellänge L ₁	260 mm
Schlüsselweite	25 mm
Schlüssellänge L ₂	56 mm
Abtriebsprofil lange Seite	6-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl

Herstellverfahren	geschmiedet
Winkel	90 - 95 Grad
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	ja
Oberfläche	verchromt
Produktart	