


**Schleifbockscheibe D×T×H (mm), 250×32×51, Typ: SC80****Bestelldaten**

Bestellnummer	596510 SC80
GTIN	9003178226235
Artikelklasse	53Y

Beschreibung**Ausführung:**

Hochwertige, langlebige Schleifbockscheiben in keramischer Bindung. Hohe Rund- und Planlaufgenauigkeit, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 40 m/s. **Universell einsetzbar** auf Doppelschleifmaschinen zum Entgraten, Schärfen und Nachschleifen von Werkzeugen.

Verwendung:

Zum Schärfen von Vollhartmetall und hartmetallbestückten Werkzeugen sowie für Werkstücke aus Gusseisen und Wolfram.

Spezifikation:

Siliciumcarbid grün, Härtegrad J.

Lieferumfang:

Inklusive Reduzierringe für die angegebenen Bohrungen.

Hinweis:

Vlies-Kompakt-Schleifscheiben siehe Nr. 568725 ff.

Technische Beschreibung

Feinheitsgrad	fein
Körnung	80

Schleifmittelkurzzeichen	SiC
maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Spezifikation	Siliciumcarbid grün, Härtegrad J
Schleifmittel	Siliciumcarbid grün
Schleifverfahren	Schleifbock
Reduzerring Innen-Ø	32 mm
Form	1
Scheiben-Ø D	250 mm
Scheibenbreite T	32 mm
Produktnameattribut	250×32×51
Bohrungs-Ø H	51 mm
Produktart	Schleifbockscheibe

Zubehör

Reduzieringsatz für Naturbohrung der Schleifscheibe 51 mm

596000 51