

Doppelsteckschlüssel, Schlüsselweite: 24X27 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	620500 24X27
GTIN	8414909014990
Artikelklasse	66B

Beschreibung

Ausführung:

Geschmiedet; mit massivem 6-kant-Schaft für Schlüsselhilfe und Querbohrung für Drehstift. Sehr stark; mit tiefen Innensechskanten für überstehende Bolzen.

Norm:

Ähnlich **DIN 896 A**.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

ganze Länge: 193 mm

Bohrung Drehstift-Ø: 12 mm

Schaft-Außen-6-kant S: 24 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Außen-6-kant S	24 mm
Schlüsselweite ₂	27 mm
ganze Länge	193 mm
Bohrung Drehstift-Ø	12 mm
Schlüsselweite ₁	24 mm
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Herstellverfahren	geschmiedet
Oberfläche	verchromt
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Produktart	

