

**Topf-Schleifscheibe keramisch D×T×H (mm), 100×50×20, Typ: EK80****Bestelldaten**

Bestellnummer	597025 EK80
GTIN	9003175682652
Artikelklasse	53Y

**Beschreibung****Ausführung:**

Topfschleifscheibe mit: **Edelkorund weiß. Spezifikation: SD83AII7PVK3F steel universal.**

**Vorteil:**

**Mit umfangseitiger Kunstharztränkung** für erhöhte Kantenstabilität. **Mit umfangseitiger Kunstharztränkung** für erhöhte Kantenstabilität.

**Verwendung:**

**Zum Nachschleifen von Bohrer, Fräser, etc.** Nassschliff mit Emulsion bzw. Schleiföl empfohlen.

**Technische Beschreibung**

Körnung	80
Schleifmittelkurzzeichen	A
Schleifmittel	Edelkorund weiß
Spezifikation	SD83AII7PVK3F steel universal
Schleifverfahren	Werkzeugschleifen
Form	6

Scheiben-Ø D	100 mm
Scheibenbreite T	50 mm
Produktnameattribut	100×50×20
Bohrungs-Ø H	20 mm
Wandstärke W	10 mm
Bodenstärke E	10 mm
Produktart	Topf-Schleifscheibe