

Doppelsteckschlüssel, Schlüsselweite: 30X32 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	620500 30X32
GTIN	8414909015027
Artikelklasse	66B

Beschreibung

Ausführung:

Geschmiedet; mit massivem 6-kant-Schaft für Schlüsselhilfe und Querbohrung für Drehstift. Sehr stark; mit tiefen Innensechskanten für überstehende Bolzen.

Norm:

Ähnlich **DIN 896 A**.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

ganze Länge: 208 mm

Bohrung Drehstift-Ø: 13 mm

Schaft-Außen-6-kant S: 30 mm

Technische Beschreibung

ganze Länge	208 mm
Bohrung Drehstift-Ø	13 mm
Schlüsselweite ₁	30 mm
Schaft-Außen-6-kant S	30 mm
Schlüsselweite ₂	32 mm
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Herstellverfahren	geschmiedet
Oberfläche	verchromt
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Produktart	

