

**Topf-Schleifscheibe keramisch D×T×H (mm), 100×50×20, Typ: SK80****Bestelldaten**

Bestellnummer	597025 SK80
GTIN	9003170028196
Artikelklasse	53Y

Beschreibung**Ausführung:**

Topfschleifscheibe mit: **Sinterkorund. Spezifikation: 454A801N5V3U5 steel high alloyed.**

Vorteil:

Mit umfangseitiger Kunstharztränkung für erhöhte Kantenstabilität. **Mit umfangseitiger Kunstharztränkung** für erhöhte Kantenstabilität.

Verwendung:

Zum Nachschleifen von Bohrer, Fräser, etc. Nassschliff mit Emulsion bzw. Schleiföl empfohlen.

Technische Beschreibung

Körnung	80
Schleifmittelkurzzeichen	A
Schleifmittel	Sinterkorund
Spezifikation	454A801N5V3U5 steel high alloyed
Schleifverfahren	Werkzeugschleifen
Form	6

Scheiben-Ø D	100 mm
Scheibenbreite T	50 mm
Produktnameattribut	100×50×20
Bohrungs-Ø H	20 mm
Wandstärke W	10 mm
Bodenstärke E	10 mm
Produktart	Topf-Schleifscheibe