



Steckschlüssel, abgewinkelt, Schlüsselweite: 18 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	621340 18
GTIN	4045197528179
Artikelklasse	62C

Beschreibung

Ausführung:

Geschmiedet für höchste Beanspruchung mit besonders eng tolerierten Schlüsselweiten. Spezielle Hohlform, auch für Muttern an lang überstehenden Bolzen. Beiderseits gleiche Schlüsselweite; Gr. 6 und 7 beidseitig 6-kant, ab Gr. 8 mit 6-kant am langen und 12-kant am kurzen Schenkel. Ca. 90 – 95° abgewinkelt.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Schlüssellänge L₁: 195 mm

Schlüssellänge L₂: 40 mm

Bohrungs-Ø F: 13 mm

Technische Beschreibung

Abtriebsprofil kurze Seite	12-kant-Steckschlüssel
Bohrungs-Ø F	13 mm
Schlüssellänge L ₂	40 mm
Abtriebsprofil lange Seite	6-kant-Steckschlüssel
Schlüssellänge L ₁	195 mm
Schlüsselweite	18 mm
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Winkel	90 - 95 Grad

Herstellverfahren	geschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	ja
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

Steckschlüssel-Satz, abgewinkelt Anzahl Schlüssel 8	621345 8
---	----------