



## Steckschlüssel, abgewinkelt, Schlüsselweite: 32 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	621340 32
GTIN	4045197528315
Artikelklasse	62C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Geschmiedet für höchste Beanspruchung mit besonders eng tolerierten Schlüsselweiten. Spezielle Hohlform, auch für Muttern an lang überstehenden Bolzen. Beiderseits gleiche Schlüsselweite; Gr. 6 und 7 beidseitig 6-kant, ab Gr. 8 mit 6-kant am langen und 12-kant am kurzen Schenkel. Ca. 90 – 95° abgewinkelt.

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Schlüssellänge L<sub>1</sub>: 330 mm

Schlüssellänge L<sub>2</sub>: 70 mm

Bohrungs-Ø F: 24 mm

### Technische Beschreibung

Abtriebsprofil kurze Seite	12-kant-Steckschlüssel
Schlüssellänge L <sub>1</sub>	330 mm
Schlüssellänge L <sub>2</sub>	70 mm
Schlüsselweite	32 mm
Abtriebsprofil lange Seite	6-kant-Steckschlüssel
Bohrungs-Ø F	24 mm
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl

Herstellverfahren	geschmiedet
Winkel	90 - 95 Grad
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	ja
Oberfläche	verchromt
Produktart	