

## Doppelsteckschlüssel, Schlüsselweite: 16X17 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	620500 16X17
GTIN	8414909014945
Artikelklasse	66B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Geschmiedet; mit massivem 6-kant-Schaft für Schlüsselhilfe und Querbohrung für Drehstift. Sehr stark; mit tiefen Innensechskanten für überstehende Bolzen.

#### Norm:

Ähnlich **DIN 896 A**.

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

ganze Länge: 153 mm

Bohrung Drehstift-Ø: 7 mm

Schaft-Außen-6-kant S: 16 mm

### Technische Beschreibung

Schaft-Außen-6-kant S	16 mm
Bohrung Drehstift-Ø	7 mm
ganze Länge	153 mm
Schlüsselweite <sub>2</sub>	17 mm
Schlüsselweite <sub>1</sub>	16 mm
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Herstellverfahren	geschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Steckschlüssel

---

**Zubehör**

Doppelsteckschlüssel-Satz Anzahl Schlüssel 9

620600 9