

**Koken****IMPACT-Steckschlüsseinsatz 6-kant, 3/8 Zoll Surface Drive, Schlüsselweite: 9mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	650130 9
GTIN	4991644317943
Artikelklasse	63R

**Beschreibung****Ausführung:**

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.

**Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.**

Das Surface Drive Profil greift die Schrauben an den Flanken und schont die empfindlichen Ecken. Ein Festsitzen der Einsätze auf den Schrauben wird zuverlässig verhindert.

**Werkstoff:**

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

**Hinweis:**

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

**Technische Beschreibung**

Schlüsselweite	9 mm
Ø abtriebsseitig	14,5 mm
Länge	32 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive

für den Maschineneinsatz geeignet	ja
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

---

## Zubehör

Sicherungsklemmen-Set für Einsätze, 3/8 Zoll, inklusive Auszieher, 10-teilig Typ 1	650790 1
Gummiring für Einsätze, 3/8 Zoll Ø 18 mm	650800 18
Auszieher für Sicherungsklemmen	650785
Verbindungsstift für Einsätze, 3/8 Zoll Ø×Länge 2,5X14 mm	650900 2,5X14