

Koken**IMPACT-Steckschlüsseinsatz 6-kant, 3/8 Zoll Surface Drive, Schlüsselweite: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	650130 10
GTIN	4991644317950
Artikelklasse	63R

Beschreibung**Ausführung:**

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.

Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.

Das Surface Drive Profil greift die Schrauben an den Flanken und schont die empfindlichen Ecken. Ein Festsitzen der Einsätze auf den Schrauben wird zuverlässig verhindert.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite	10 mm
Ø abtriebsseitig	15,8 mm
Länge	32 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive

für den Maschineneinsatz geeignet	ja
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

Zubehör

Verbindungsstift für Einsätze, 3/8 Zoll Ø×Länge 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Gummiring für Einsätze, 3/8 Zoll Ø 18 mm	650800 18
Auszieher für Sicherungsklemmen	650785
Sicherungsklemmen-Set für Einsätze, 3/8 Zoll, inklusive Auszieher,10-teilig Typ 1	650790 1