

**Steckschlüssel, abgewinkelt, Schlüsselweite: 7mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	621340 7
GTIN	4045197527868
Artikelklasse	62C

Beschreibung**Ausführung:**

Geschmiedet für höchste Beanspruchung mit besonders eng tolerierten Schlüsselweiten. Spezielle Hohlform, auch für Muttern an lang überstehenden Bolzen. Beiderseits gleiche Schlüsselweite; Gr. 6 und 7 beidseitig 6-kant, ab Gr. 8 mit 6-kant am langen und 12-kant am kurzen Schenkel. Ca. 90 – 95° abgewinkelt.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Abtriebsprofil lange Seite	6-kant-Steckschlüssel
Schlüssellänge L ₂	17,5 mm
Bohrungs-Ø F	4,5 mm
Abtriebsprofil kurze Seite	6-kant-Steckschlüssel
Schlüsselweite	7 mm
Schlüssellänge L ₁	106 mm
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Winkel	90 - 95 Grad
Herstellverfahren	geschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt

beidseitig gleiche Schlüsselweiten

ja

Produktart

Steckschlüssel