

**HOLEX****IMPACT-Steckschlüsseinsatz 6-kant, 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	650100 10
GTIN	4045197214645
Artikelklasse	62D

**Beschreibung****Ausführung:**

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.

**Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.**

**Werkstoff:**

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

**Technische Beschreibung**

Schlüsselweite	10 mm
Ø abtriebsseitig	16 mm
Länge	30 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
für den Maschineneinsatz geeignet	ja
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

---

**Zubehör**

Gummiring für Einsätze, 3/8 Zoll Ø 18 mm	650800 18
Sicherungsklemmen-Set für Einsätze, 3/8 Zoll, inklusive Auszieher, 10-teilig Typ 1	650790 1
Verbindungstift für Einsätze, 3/8 Zoll Ø×Länge 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Auszieher für Sicherungsklemmen	650785