



Steckschlüssel, abgewinkelt, Schlüsselweite: 8 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	621340 8
GTIN	4045197527875
Artikelklasse	62C

Beschreibung

Ausführung:

Geschmiedet für höchste Beanspruchung mit besonders eng tolerierten Schlüsselweiten. Spezielle Hohlform, auch für Muttern an lang überstehenden Bolzen. Beiderseits gleiche Schlüsselweite; Gr. 6 und 7 beidseitig 6-kant, ab Gr. 8 mit 6-kant am langen und 12-kant am kurzen Schenkel. Ca. 90 – 95° abgewinkelt.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Schlüssellänge L₁: 114 mm

Schlüssellänge L₂: 19,5 mm

Bohrungs-Ø F: 7 mm

Technische Beschreibung

Abtriebsprofil kurze Seite	12-kant-Steckschlüssel
Schlüsselweite	8 mm
Bohrungs-Ø F	7 mm
Schlüssellänge L ₁	114 mm
Schlüssellänge L ₂	19,5 mm
Abtriebsprofil lange Seite	6-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Winkel	90 - 95 Grad

Herstellverfahren	geschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	ja
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

Steckschlüssel-Satz, abgewinkelt Anzahl Schlüssel 8	621345 8
Steckschlüssel-Satz, abgewinkelt Anzahl Schlüssel 11	621345 11