

Doppelsteckschlüssel, Schlüsselweite: 20X22 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	620500 20X22
GTIN	8414909014969
Artikelklasse	66B

Beschreibung

Ausführung:

Geschmiedet; mit massivem 6-kant-Schaft für Schlüsselhilfe und Querbohrung für Drehstift. Sehr stark; mit tiefen Innensechskanten für überstehende Bolzen.

Norm:

Ähnlich **DIN 896 A**.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

ganze Länge: 173 mm

Bohrung Drehstift-Ø: 8 mm

Schaft-Außen-6-kant S: 20 mm

Technische Beschreibung

Schlüsselweite ₂	22 mm
Schlüsselweite ₁	20 mm
ganze Länge	173 mm
Schaft-Außen-6-kant S	20 mm
Bohrung Drehstift-Ø	8 mm
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Herstellverfahren	geschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

Doppelsteckschlüssel-Satz Anzahl Schlüssel 9

620600 9