



Steckschlüssel, abgewinkelt, Schlüsselweite: 14 mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 621340 14 |
| GTIN | 4045197528131 |
| Artikelklasse | 62C |

Beschreibung

Ausführung:

Geschmiedet für höchste Beanspruchung mit besonders eng tolerierten Schlüsselweiten. Spezielle Hohlform, auch für Muttern an lang überstehenden Bolzen. Beiderseits gleiche Schlüsselweite; Gr. 6 und 7 beidseitig 6-kant, ab Gr. 8 mit 6-kant am langen und 12-kant am kurzen Schenkel. Ca. 90 – 95° abgewinkelt.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Schlüssellänge L₁: 160 mm

Schlüssellänge L₂: 31,5 mm

Bohrungs-Ø F: 10,5 mm

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Abtriebsprofil kurze Seite | 12-kant-Steckschlüssel |
| Abtriebsprofil lange Seite | 6-kant-Steckschlüssel |
| Schlüssellänge L ₁ | 160 mm |
| Bohrungs-Ø F | 10,5 mm |
| Schlüsselweite | 14 mm |
| Schlüssellänge L ₂ | 31,5 mm |
| Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel |
| Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel |
| Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Herstellverfahren | geschmiedet |
| Winkel | 90 - 95 Grad |
| beidseitig gleiche Schlüsselweiten | ja |
| Oberfläche | verchromt |
| Produktart | |