

LOCTITE**Sofortklebstoff, 20 g, Hersteller-ID: 496_DIE**

Bestelldaten

Bestellnummer	083352 496_DIE
GTIN	4058093011843
Artikelklasse	04L

Beschreibung

Ausführung:

Universell einsetzbar zur Verbindung unterschiedlicher Materialien. Schnelle Aushärtung und saubere, nahezu unsichtbare Verbindungen. Hohe Festigkeit – oft höher als die Festigkeit der zu verbindenden Materialien. Aushärtung über Luftfeuchtigkeit.

Verwendung:

Universal-Sofortklebstoff für nahezu alle Materialien. Beste Eignung für **Metalle**. Gegenüber Gr. 401 etwas höhere Festigkeit, weniger temperaturstabil.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung

Herstellerbezeichnung: 496

Farbe Klebstoff: farblos

Handfestigkeit nach: 10 - 30 s

Dynamische Viskosität: 125 mPa·s

Temperaturbereich: -40 - 80 °C

Technische Beschreibung

Temperaturbereich	-40 - 80 °C
-------------------	-------------

für Klebspaltmaß	15 mm
Handfestigkeit nach	10 - 30 s
Farbe Klebstoff	farblos
Herstellerbezeichnung	496
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07 Achtung
Dynamische Viskosität	125 mPas
Lagertemperatur	2 - 8 °C
Inhalt	20 ml
geeignet für Material	Metall
geeignet für Material	Kunststoff
Form	flüssig
Farbe	transparent
Füllmenge	20 ml
Produktnameattribut	20 g
Produktart	Sekundenkleber