

**IMPACT-Steckschlüsseinsatz 6-kant, 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	650100 15
GTIN	4045197214676
Artikelklasse	62D

Beschreibung**Ausführung:**

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.

Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

Technische Beschreibung

Ø abtriebsseitig	22 mm
Länge	30 mm
Schlüsselweite	15 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
für den Maschineneinsatz geeignet	ja
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

Zubehör

Sicherungsklemmen-Set für Einsätze, 3/8 Zoll, inklusive Auszieher, 10-teilig Typ 2	650790 2
Auszieher für Sicherungsklemmen	650785
Gummiring für Einsätze, 3/8 Zoll Ø 22 mm	650800 22
Verbindungsstift für Einsätze, 3/8 Zoll Ø×Länge 2,5X18 mm	650900 2,5X18