



Hakenschlüssel mit Nase, für Muttern-Außen-Ø: 25/28mm



Bestelldaten

Bestellnummer	628400 25/28
GTIN	4020772054601
Artikelklasse	63Q

Beschreibung

Ausführung:

Spezialstahl, hochkant geschliffen, gehärtet und im Brünierton angelassen.
Hakenschlüssel mit Nase nach DIN 1810 A.

Verwendung:

Für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlager-Nutmuttern DIN 981.

Hinweis:

Gr. 135/145; 260/270 Stärke ist von DIN abweichend.

Technische Beschreibung

für Muttern-Außen-Ø	25 - 28 mm
ganze Länge	136 mm
Typ	1810A
Herstellerbezeichnung	DIN 1810A
Produktart	Hakenschlüssel