



Doppel-Gelenksteckschlüssel, Schlüsselweite: 17X19mm



Bestelldaten

Bestellnummer	621400 17X19
GTIN	4018754025770
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkschmiedet; Genau tolerierte Schlüsselweiten; 12-kant. Eine eingebaute Druckfeder hält die Köpfe in der jeweiligen Stellung.

Stabiler Doppel-T-Profilschaft; mit dünnwandigen, tiefen Köpfen mit AS-Drive Profil. Bewegliche Köpfe (bis zu 220° verstellbar).

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt, rundfinish (keine scharfe Kanten).

Technische Beschreibung

Schlüssellänge L	250 mm
Kopf-Ø D ₁	23,7 mm
Kopf-Ø D ₂	26,3 mm
Schlüsselweite ₁	17 mm
Schlüsselweite ₂	19 mm
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel