

**Diamant-Topf-Schleifscheibe D×T×H (mm), 75×20×20, Typ: D64****Bestelldaten**

Bestellnummer	597610 D64
GTIN	9003177213199
Artikelklasse	53Y

**Beschreibung****Ausführung:**

**Werkzeugschleifscheiben mit Diamantbelag** in Kunstharzbindung für hohe Standzeit bei gleichmäßig hoher Abtragsleistung. Das Sandwich-Trägerkörpersystem aus Aluminium-Verbundwerkstoffen gewährleistet eine hohe Schwingungsdämpfung und damit ruhiges Schleifen mit konstanten Schleifergebnissen bei hoher Oberflächengüte. Feinkörnig für höchste Oberflächengüte bei guter Abtragsleistung. **Spezifikation: D64C50B DIAGO W-Carbide.**

**Verwendung:**

**Universell einsetzbar zum Werkzeugschleifen auf allen gängigen Werkzeugschleifmaschinen.** Zum Schleifen von **Hartmetall-Werkzeugen und kurzspanenden, eisenfreien Werkstoffen.** Sehr gute Eignung für Trockenschliff, kann aber auch im Nassschliff verwendet werden.

**Technische Beschreibung**

Körnung	D64
Schleifmittelkurzzeichen	D
Spezifikation	D64C50B DIAGO W-Carbide

Schleifmittel	Diamant
Schleifverfahren	Werkzeugschleifen
Form	12V9
Scheiben-Ø D	75 mm
Scheibenbreite T	20 mm
Produktnamensattribut	75×20×20
Schleifbelag Breite W Stirnseite	2 mm
Schleifbelag Höhe X	6 mm
Produktart	Topf-Schleifscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Hartmetall (HM)	geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		