



## Hakenschlüssel mit Nase, für Muttern-Außen-Ø: 230/245mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	628400 230/245
GTIN	4020772054762
Artikelklasse	63Q

### Beschreibung

**Ausführung:**

Spezialstahl, hochkant geschliffen, gehärtet und im Brünierton angelassen.  
Hakenschlüssel mit Nase nach DIN 1810 A.

**Verwendung:**

Für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlager-Nutmuttern DIN 981.

**Hinweis:**

Gr. 135/145; 260/270 Stärke ist von DIN abweichend.

### Technische Beschreibung

ganze Länge	568 mm
für Muttern-Außen-Ø	230 - 245 mm
Typ	1810A
Herstellerbezeichnung	DIN 1810A
Produktart	Hakenschlüssel