

**Diamant-Teller-Schleifscheibe D×T×H (mm), 100×10×20, Typ: D91****Bestelldaten**

Bestellnummer	597760 D91
GTIN	9003172558356
Artikelklasse	53Y

**Beschreibung****Ausführung:**

**Werkzeugschleifscheiben** mit **Diamantbelag** in Kunstharzbindung für hohe Standzeit bei gleichmäßig hoher Abtragsleistung. Das Sandwich-Trägerkörpersystem aus Aluminium-Verbundwerkstoffen gewährleistet eine hohe Schwingungsdämpfung und damit ruhiges Schleifen mit konstanten Schleifergebnissen bei hoher Oberflächengüte. Universalkörnung für mittelfeine, feine Oberflächengüte bei sehr guter Abtragsleistung. **Spezifikation: D91C75B DIAGO W-Carbide.**

**Verwendung:**

**Universell einsetzbar zum Werkzeugschleifen auf allen gängigen Werkzeugschleifmaschinen.** Zum Schleifen von **Hartmetall-Werkzeugen und kurzspanenden, eisenfreien Werkstoffen.** Sehr gute Eignung für Trockenschliff, kann aber auch im Nassschliff verwendet werden.

Form: 4BT9

Schleifbelag Höhe X: 1 mm

Schleifmittelkurzzeichen: D

**Technische Beschreibung**

Körnung	D91
Spezifikation	D91C75B DIAGO W-Carbide
Schleifmittelkurzzeichen	D
Schleifverfahren	Werkzeugschleifen
Schleifmittel	Diamant
Form	4BT9
Scheiben-Ø D	100 mm
Scheibenbreite T	10 mm
Produktnamensattribut	100×10×20
Bohrungs-Ø H	20 mm
Schleifbelag Breite W Stirnseite	10 mm
Schleifbelag Höhe X	1 mm
Produktart	Schleifteller

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Hartmetall (HM)	geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		