



## Diamant-Abrichter mit MK1-Aufnahme, Diamantgewicht: 0,4kt



### Bestelldaten

Bestellnummer	599720 0,4
GTIN	9003172494579
Artikelklasse	53Y

### Beschreibung

#### Ausführung:

Standard-Schleifscheiben-Abrichter für alle Maschinen mit geeigneter Aufnahme. Die Abrichter sind als **Einweg**-Abrichter ausgelegt, dieser ist nach seiner Verschleißgrenze komplett zu erneuern. (Umsetzen in der Fassung ist nicht möglich.)

Mit Schlüsselfläche zur einfachen Demontage. Einweg-**Einkorndiamant**-Abrichter.

#### Verwendung:

Zum genauen Abrichten und Nachschärfen von Schleifscheiben zur (Wieder-) Herstellung eines definierten Schleifwerkzeugzustandes (Rund- und Planlauf, Schleifscheibenprofil, Oberflächenstruktur, Schleifverhalten). Für Einzel- und Kleinserienfertigung, für ausreichende Kühlschmierung sorgen. Kurze Einspannverhältnisse (freie Länge < 2×D) vermeiden Schwingungsprobleme. Für gerade, **leicht konkave und konvexe** Schleifscheibenprofile zum Außenrund-, Flach-, **Innenrund- und Spitzenlosschleifen**. Unbedingt auf entsprechende Einbaulage achten (Neigung 3° bis 15° zum Schleifscheibenzentrum für beide Achsrichtungen). Für gleichmäßigen Verschleiß den Abrichter in regelmäßigen Zeitabständen im Halter um 90° drehen.

### Technische Beschreibung

Abrichtertyp	Einkorn
Gesamtlänge L	49 mm
für Schleifscheibenabmessung	Ø125×30 – Ø250×15 mm
Diamantgewicht	0,4 kt
Kopf-Ø D <sub>2</sub>	12,4 mm

Schleifmittelkurzzeichen	D
Produktart	Handabrichter