



Diamant-Abrichter mit MK1-Aufnahme, Diamantgewicht: 2,4kt



Bestelldaten

Bestellnummer	599720 2,4
GTIN	9003172494609
Artikelklasse	53Y

Beschreibung

Ausführung:

Standard-Schleifscheiben-Abrichter für alle Maschinen mit geeigneter Aufnahme. Die Abrichter sind als **Einweg**-Abrichter ausgelegt, dieser ist nach seiner Verschleißgrenze komplett zu erneuern. (Umsetzen in der Fassung ist nicht möglich.)

Mit Schlüsselfläche zur einfachen Demontage. Einweg-**Vielkorn**-Abrichter mit mehreren Einzeldiamanten.

Verwendung:

Zum genauen Abrichten und Nachschärfen von Schleifscheiben zur (Wieder-) Herstellung eines definierten Schleifwerkzeugzustandes (Rund- und Planlauf, Schleifscheibenprofil, Oberflächenstruktur, Schleifverhalten). Für Einzel- und Kleinserienfertigung, für ausreichende Kühlschmierung sorgen. Kurze Einspannverhältnisse (freie Länge < 2×D) vermeiden Schwingungsprobleme. Für **gerade** Schleifscheibenprofile zum Flach- und Außenrundscheifen.

Technische Beschreibung

Diamantgewicht	2,4 kt
Abrichtertyp	Vielkorn
für Schleifscheibenabmessung	maximal Ø500 mm
Gesamtlänge L	57 mm
Kopf-Ø D ₂	14 mm
Schleifmittelkurzzeichen	D
Produktart	Handabrichter

