



## Diamant-Abrichter mit MK1-Aufnahme, Diamantgewicht: 1,5kt



### Bestelldaten

Bestellnummer	599720 1,5
GTIN	9003178055569
Artikelklasse	53Y

### Beschreibung

#### Ausführung:

Standard-Schleifscheiben-Abrichter für alle Maschinen mit geeigneter Aufnahme. Die Abrichter sind als **Einweg**-Abrichter ausgelegt, dieser ist nach seiner Verschleißgrenze komplett zu erneuern. (Umsetzen in der Fassung ist nicht möglich.)

Mit Schlüsselfläche zur einfachen Demontage. Einweg-**Einkorndiamant**-Abrichter.

#### Verwendung:

Zum genauen Abrichten und Nachschärfen von Schleifscheiben zur (Wieder-) Herstellung eines definierten Schleifwerkzeugzustandes (Rund- und Planlauf, Schleifscheibenprofil, Oberflächenstruktur, Schleifverhalten). Für Einzel- und Kleinserienfertigung, für ausreichende Kühlschmierung sorgen. Kurze Einspannverhältnisse (freie Länge < 2×D) vermeiden Schwingungsprobleme. Für gerade, **leicht konkave und konvexe** Schleifscheibenprofile zum Außenrund-, Flach-, **Innenrund- und Spitzenlosschleifen**. Unbedingt auf entsprechende Einbaulage achten (Neigung 3° bis 15° zum Schleifscheibenzentrum für beide Achsrichtungen). Für gleichmäßigen Verschleiß den Abrichter in regelmäßigen Zeitabständen im Halter um 90° drehen.

### Technische Beschreibung

Diamantgewicht	1,5 kt
Abrichtertyp	Einkorn
Gesamtlänge L	49 mm
für Schleifscheibenabmessung	Ø400×100 – Ø800×50 mm
Kopf-Ø D <sub>2</sub>	12,4 mm

Schleifmittelkurzzeichen	D
Produktart	Handabrichter