



## Hakenschlüssel mit Nase, für Muttern-Außen-Ø: 12/14mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 628400 12/14  |
| GTIN          | 4020772054588 |
| Artikelklasse | 63Q           |

### Beschreibung

**Ausführung:**

Spezialstahl, hochkant geschliffen, gehärtet und im Brünierton angelassen.  
Hakenschlüssel mit Nase nach DIN 1810 A.

**Verwendung:**

Für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlager-Nutmuttern DIN 981.

**Hinweis:**

Gr. 135/145; 260/270 Stärke ist von DIN abweichend.

### Technische Beschreibung

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| für Muttern-Außen-Ø   | 12 - 14 mm     |
| ganze Länge           | 110 mm         |
| Typ                   | 1810A          |
| Herstellerbezeichnung | DIN 1810A      |
| Produktart            | Hakenschlüssel |